


対応規格

150  
Φ ×  
38  
W -  
40  
W  
キャスター対応

養生テープなどでの  
キャスター養生は  
もう必要なし！



Before

屋内使用の味方！



ポイント

床面を汚さない！単管台車のキャスター養生に！

品番：AR-4233  
JAN：4580179996923  
材質：エラストマー（本体）  
PP（連結クリップ）  
入数：120 セット  
（24 セット単位で出荷可能）

# キャスターカバーセル

取り付け方法

※詳細裏面参照

Φ150×38-40wのキャスターであっても、規格によっては取り付けが不可能な場合があります。

STEP  
01

キャスターの  
両側から製品を  
被せる



STEP  
02

両側から  
寄せるように  
力を加える



取付  
完了



設置  
動画

Youtubeへ  
繋がります



取扱店



アラオ(株)  
ホームページ




あらお  
ちゃんねる



ARAO\_  
PROMOTION



arao\_info









各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

# キャスターカプセル

## 対応キャスターについて

Φ150×38-40wのキャスターであっても、規格によっては取り付けが不可能な場合があります。  
下記を参照の上、お手元のキャスターをご確認いただきますようお願い申し上げます。

- ①：図1・図4 どちらも同一メーカーの 150×38wキャスターです。
- ②：図2（装着可）のキャスターに比べ、図5（装着不可）のキャスターは接地面が大きく、角が立っています。
- ③：図6（装着不可）のキャスターの角部がキャスターカプセル内径に接触しています。  
この場合、ピンが接続穴に届かない為、装着できない可能性がございます。

装着可		装着不可
 図1	①	 図4
 図2	②	 図5
 図3	③	 図6